

MP Rotator راودلا شاشرلل MP800 لزون

لدعم MP Rotator راودلا شاشرلل MP800 لزون رفوي
ثي دحت تاي لمعو وريغ صلا تاحاسم لل ممصم لئاع بي سرت
تاشاشرلا.

ةيساسأل تازيمل

- هل ةنورم ةفاضإو، يرلا ماظن مي مصتل طيسبت
- س/م لم 20 غلبي، قباطم بي سرت لدعم عم
- ةيلاع MP800 تالزون لئاشاشرلا لي وحت
- ليغشلا ةدم يف ةدايز لقأب ةءافكلا
- عيزوتب، ةطسوتملاو وريغ صلا تاحاسم لل ير
- لزونلا نم ةقدلا يلاعواسم
- عيزوتو، دح يصقأ لئاي هامل م ادختسا ةءافك ةدايز
- ةنعاي ءارضخ تاحطسم جاتنإل واسم
- لالخنم، ذا ذرلل عنمو، يحطسلا نايرجل نم دح
- حايرلا قرخت يثلا، ةمواقملا ةديش تارايتلا
- ةيصاخ م ادختساب ساورلا نم لزونلل ةيماح
- MP Rotator راودلا شاشرلل جودزمل زفاقلا



ليغشلا تافصاوم

- آب رقت 25% لئلا لصت ةبسن رب رطقلا فصن لئلق ةنيانكم
- لأكسابولي ك 280؛ راب 2.8؛ هب يصوملا ليغشلا طغض
- لأكسابولي ك 210؛ راب 2.1 دن رطقلا فصنل طبض لقأ
- ةفيظنلا ريغ هايمل تام ادختسا عم ةيصفصلا م ادختساب حصني
- تاونس 3؛ نامضلا ةرتف

تارايجلا

- رطقلا فصن تادادعإل لأكسابولي ك 280؛ راب 2.8 لئلا طغضلا ميظنتل Pro-Spray® PRS40 شاشر لكيه عم مدختسئي
- رطقلا فصن تادادعإل لأكسابولي ك 210؛ راب 2.1 لئلا طغضلا ميظنتل Pro-Spray PRS30 شاشر لكيه عم مدختسئي

***** MP ROTATOR - *****

MP800SR

??? 1.8 3.5 ?
???
????? 90° 210°
??? 360°

يصل اال رطقال فصن										ين اال رطقال فصن		
ي رل سوق	طغض ال				فصن رطقال	ق فدل ال		بيسرل ال لدم م/س		فصن رطقال	ق فدل ال	
	راب	لاكسابولي ك				ع اس ل/م3	ع ق قدل/رل	■	▲		ع اس ل/م3	ع ق قدل/رل
90° 	2.1	200			2.6	0.04	0.61	22	25	1.8	0.03	0.49
	2.5	250			2.9	0.04	0.72	21	24	2.1	0.03	0.55
	2.8	280			3.1	0.05	0.87	21	24	2.4	0.04	0.61
	3.0	300			3.4	0.06	0.95	20	23	2.4	0.04	0.68
	3.5	350			3.5	0.06	1.02	20	23	2.7	0.04	0.72
	3.8	380			3.5	0.06	1.06	20	23	3.0	0.05	0.76
180° 	2.1	200			2.6	0.07	1.21	22	25	1.8	0.06	0.98
	2.5	250			2.8	0.08	1.40	21	24	2.1	0.07	1.10
	2.8	280			3.0	0.10	1.59	21	24	2.4	0.07	1.21
	3.0	300			3.3	0.10	1.74	19	22	2.4	0.08	1.36
	3.5	350			3.4	0.11	1.82	19	22	2.7	0.09	1.44
	3.8	380			3.5	0.11	1.89	18	21	3.0	0.09	1.51
210° 	2.1	200			2.6	0.08	1.40	22	25	1.8	0.07	1.15
	2.5	250			2.8	0.10	1.67	22	25	2.1	0.08	1.28
	2.8	280			3.0	0.11	1.85	21	24	2.4	0.08	1.41
	3.0	300			3.2	0.12	2.01	20	23	2.4	0.10	1.59
	3.5	350			3.4	0.13	2.12	19	22	2.7	0.10	1.68
	3.8	380			3.5	0.13	2.20	18	21	3.0	0.11	1.77
360° 	2.1	200			2.6	0.14	2.38	22	25	1.8	0.11	1.78
	2.5	250			2.8	0.16	2.65	20	23	2.1	0.12	1.97
	2.8	280			3.0	0.18	2.95	20	23	2.4	0.13	2.12
	3.0	300			3.1	0.19	3.22	20	23	2.4	0.13	2.23
	3.5	350			3.3	0.20	3.33	19	21	2.7	0.14	2.38
	3.8	380			3.5	0.22	3.71	18	21	3.0	0.16	2.65

MP راولل شاشرل امدخسا قيرط نع ةل وه سب ةمي قل كلت لى ل لوصولل كنم ي .لاكسابولي ك 280 ؛راب 2.8 وه MP Rotator راولل شاشرل ل لمأل طغض ال = قم اغال ا دوسأل طحال
لاكسابولي ك 280 ؛راب 2.8 ل دعب طغض ال مي طنن ةفي طوب زيم تي ذل او ،رتن ه نم PRS40 عم Rotator
رطقال فصن ضافخ نال ةحيتن بيسرل ال او ق فدل ال تال دعب ريغتت دق *

MP815

? 4.9 ??? 2.5 ?????? ???
????? ?????? ?????? ??? ??
210° ??? 90°: ?????? ??????
270° ??? 210°: ?????? ??????
360°: ?????? ??????

ي ر ل ا س و ق	ل ي غ ش ت ا ل			ر ط ق ل ا ف ص ن	ق ف د ت ا ل		ع ا س ل ا / م ص و ب ب ي س ر ت ل ا ل د ع م	
	bar	ل ا ك س ا ب و ل ي ك		م	م3/س	ة ق ي ق د ل ا ر ت ل	■	▲
90° 	2.1	210		4.3	0.10	1.59	21	24
	2.5	250		4.5	0.10	1.74	21	24
	2.8	280		4.6	0.11	1.85	21	24
	3.1	310		4.8	0.12	1.97	21	24
	3.5	350		4.9	0.12	2.08	21	24
	3.8	380		4.9	0.13	2.20	22	25
180° 	2.1	210		4.0	0.17	2.84	21	25
	2.5	250		4.3	0.20	3.26	21	24
	2.8	280		4.5	0.21	3.52	21	24
	3.1	310		4.6	0.22	3.63	21	24
	3.5	350		4.8	0.24	4.01	21	24
	3.8	380		4.9	0.25	4.20	21	24
210° 	2.1	210		4.0	0.20	3.33	21	25
	2.5	250		4.3	0.22	3.63	20	23
	2.8	280		4.5	0.25	4.16	21	24
	3.1	310		4.6	0.26	4.39	21	25
	3.5	350		4.8	0.28	4.69	21	24
	3.8	380		4.9	0.30	4.92	21	24
270° 	2.1	210		4.0	0.26	4.31	22	25
	2.5	250		4.3	0.28	4.69	20	23
	2.8	280		4.5	0.32	5.30	21	24
	3.1	310		4.6	0.33	5.56	21	24
	3.5	350		4.8	0.35	5.83	20	23
	3.8	380		4.9	0.37	6.09	20	23
360° 	2.1	210		4.0	0.35	5.75	22	25
	2.5	250		4.3	0.39	6.43	21	24
	2.8	280		4.5	0.42	7.08	21	24
	3.1	310		4.6	0.45	7.57	21	25
	3.5	350		4.8	0.48	8.06	21	24
	3.8	380		4.9	0.51	8.55	21	25

م تي ي ذ ل ، Pro-Spray PRS40 ش ا ش ر ل ك ي ه ع م MP Rotator ر ا و د ل ا ش ا ش ر ل ا م ا د خ ت س ا ب ة ل و ه س ب ك ل ذ ق ي ق ح ت ن ك م ي . ل ا ك س ا ب و ل ي ك 280 ؛ ر ا ب 2.8 و ه MP ر ا و د ل ا ش ا ش ر ل ل ل ت م أ ل ط غ ص ل = ي و ق . ل ا ك س ا ب و ل ي ك 280 ؛ ر ا ب 2.8 د ن ع ه ط غ ص م ي ط ن ت .

MP-820

- Radius: 16' to 24'
- Adjustable Arc & Full-Circle
- Black and gray: 90° to 210°
- Green and gray: 210° to 270°
- Red and gray: 360°

Arc	Pressure		Radius	Flow	Precip in/hr	
	PSI		ft	GPM		
90° 	30		20	0.85	0.82	0.94
	35		21	0.93	0.81	0.94
	40		22	0.97	0.77	0.89
	45		23	1.06	0.77	0.89
	50		24	1.11	0.74	0.85
	55		24	1.16	0.77	0.89
180° 	30		20	1.72	0.83	0.96
	35		21	1.82	0.79	0.91
	40		22	2.01	0.80	0.92
	45		22	2.06	0.82	0.95
	50		23	2.21	0.80	0.93
	55		24	2.36	0.79	0.91
210° 	30		20	1.94	0.80	0.92
	35		21	2.10	0.78	0.91
	40		22	2.36	0.81	0.93
	45		22	2.39	0.81	0.94
	50		23	2.52	0.79	0.91
	55		24	2.66	0.76	0.88
270° 	30		20	2.53	0.81	0.94
	35		21	2.74	0.80	0.92
	40		22	3.00	0.80	0.92
	45		22	3.12	0.83	0.96
	50		23	3.30	0.80	0.93
	55		24	3.48	0.78	0.90
360° 	30		20	3.40	0.82	0.94
	35		21	3.68	0.80	0.93
	40		22	3.97	0.79	0.91
	45		22	4.08	0.81	0.94
	50		23	4.30	0.78	0.90
	55		24	4.53	0.76	0.87

Bold = Optimal pressure for the MP Rotator is 40 PSI. This can easily be achieved by using the MP Rotator with the Pro-Spray PRS40 Sprinkler Body, pressure regulated at 40 PSI.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/mp-rotator/nwzl-mp800-llrshash-aldwar-mp-rotator>
020326