

Flow-Click™ رعشت سم

مكحت ةدحو ي إلى عفترم ال قفدت ال فاق ي تاردق فضا
طبضل لل لباقل طيسب ال زاهج ال اذه ماذختساب يرلاب

ةيساس ال تازي ال

- لاج ي ف، أيئاق لت لمك للاب ماطن ال ليغشت فقوي
- ةيامح ريفوت يلع دعاسي ام، قفدت ال يوتسم ةايز
- لكأت ال وضي ف ال رارضأ دض
- يلعأ نيغشت ؛ دحاو رز لال خ نم ةرياعم ال ةينام
- عقوق تم قفدت لدعم
- تي قوت ال : تي ميق ل مدختسم ال لي دعت ةيل باق
- رعشتسم ال ةباجتسا ريخأ و
- لمعت ي الت Hunter مكحت تادحو عي م ع قفاوتم
- ةومجم ي ف همادختسا م تيل ؛ ددرتم رايت ال اب
- تاقبب طت ال نم ةعونتم
- ماطن ال ةلا ح إلى اول ال ددتم LED حا بصم ري شي
- اهب حومسم ال دودح ال راط ي ف قفدت ال ناك اذا امو

ليغشت ال تافصاوم

- 150 ؛ راب 15.0 إلى 1.5 ؛ هب يصوم ال طغض ال قاطن
- لال كسابول ي 1500 إلى
- ري بم 0.025 : (ددرتم رايت تلوف 24) رايت ال بحس
- يصقأ دح ري بم 2 ؛ ليغشت ال رايت
- نم رتم 300 تحت ، ةبب طقل ل ةم لعم وأ ي نول في نصت ب ، رثكأ وأ 0.75 m^2 ، رشابم ن ف د $2 \times$ ؛ راعشتس ال زاهج كال س أ
- ةجرب ال ةدحو
- ماطن ال ي ف ةيكي لوردي ال تانوكم ال رارق تساب حامسل لل) ةي ناث 300 إلى 0 نم : ةجرب لل لباقل ليغشت ةب ريخأ و
- (قفدت ال تاءارق ي ف أطخ ال بنجتو
- (أيودي نيغشت ال ةداع إل راخي وأ) ةقي قد 60 إلى 5 نم : ةجرب لل لباقل تقؤم ال فاق ي إل ةرتف
- تاونس 5 : نامضل ةرتف

مدختسم ال لبق نم ةيرايت خال تابي كرت ال

- مم 100 إلى مم 25 راطق ال تاذ بي بان ل ال FCT تال صو



Flow-Click Flow Range

Pipe Diameter	Operating range (l/min)	
	Minimum	Suggested maximum*
25 mm	23	64
40 mm	50	132
50 mm	76	208
80 mm	150	450
100 mm	225	750

* Good design practice dictates the maximum flow not to exceed 1.5 m/sec. Suggested maximum flow is based upon Class 200 IPS plastic pipe.

