



MP-815-360

Marca: Irrigação paisagística

Linha de produtos: MP Rotator Bocais


Modelo de produto: Bocal MP Rotator® MP800

SKU: MP815360

Descrição: Bocal MP Rotator, taxa de precipitação de 20 mm/h, raio de 2,5 m a 4,9 m, arco de 360°, roscas fêmeas, cinza e verde-oliva

Dimensions

Diâmetro: 25,40 mm



Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 20 mm/h

Radius: 4,3 a 4,9 m

Flow: 0,35 a 0,51 m³/h; 5,75 a 8,55 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698461105

Quantidade/saco: 10/200

Paleta oceânico: 38400

Paleta terrestre: 32000

Caixa principal: 200

Additional Information

Opção de arco: 360°

Taxa de precipitação: Approx 0.8 in/hr

Raio: 8' - 16'

DADOS DE DESEMPENHO DO MP ROTATOR

MP800SR

Raio: 1,8 a 3,5 m
Arco ajustável
Laranja e cinza: 90° a 210°
Verde-limão e cinza: 360°

				RAIO MÁX.					RAIO MÍN.		
Arco	Pressão			Raio	Fluxo		Prec. mm/h		Raio	Fluxo	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■	▲	m	m ³ /h	l/min
90° 	2,1	200		2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250		2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	280		3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61
	3,0	300		3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350		3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
	3,8	380		3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76
180° 	2,1	200		2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250		2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	280		3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21
	3,0	300		3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
	3,5	350		3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
	3,8	380		3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51
210° 	2,1	200		2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250		2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	280		3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41
	3,0	300		3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350		3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
	3,8	380		3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77
360° 	2,1	200		2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250		2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	280		3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12
	3,0	300		3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350		3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
	3,8	380		3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65

Em negrito = a pressão ideal do MP Rotator é de 2,8 bar (280 kPa). Ela pode ser obtida facilmente usando o MP Rotator com o corpo de spray Hunter PRS40, com a pressão regulada em 2,8 bar (280 kPa).

* As taxas de vazão e precipitação podem mudar devido à redução do raio.

MP815

Raio: 2,5 a 4,9 m
Arco ajustável e rotação completa
Vinho e cinza: 90° a 210°
Azul-claro e cinza: 210° a 270°
Verde-oliva e cinza: 360°

Arco	Pressão				Raio	Fluxo		Precip. pol./h	
	bar	kPa				m3/h	l/min	■	▲
90° 	2,1	210			4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250			4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280			4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310			4,8	0,12	1,97	21	24

3,5	350	4,9	0,12,06	21	24			
3,8	380	4,9	0,12,20	22	25			
180° 	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
210° 	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
270° 	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
360° 	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Negrito = A pressão ideal do MP Rotator é de 2,8 bar (280 kPa). Ela pode ser obtida facilmente usando o MP Rotator com o Pro-Spray PRS40, com a pressão regulada em 2,8 bar (280 kPa).

MP-815									
Raio: 2,5 a 4,9 m									
Arco ajustável e círculo total									
Vinho e cinza: 90° a 210°									
Azul-claro e cinza: 210° a 270°									
Verde-oliva e cinza: 360°									
Arco	Pressão			Raio	Fluxo		Precip. pol./h		
	bar	kPa			m	m3/h	l/min		
	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24	
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24	
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24	
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24	
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24	
	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25	
	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25	
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24	
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24	
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24	
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24	
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24	
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25	
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23	
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24	
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25	
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24	
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24	
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25	
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23	
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24	
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24	
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23	
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23	
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25	
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24	
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24	
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25	
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24	
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25	

Negrito = A pressão ideal para o MP Rotator é de 2,8 bar; 280 kPa. Isso pode ser facilmente obtido usando o MP Rotator com o corpo do aspersor Pro-Spray PRS40 regulado para 2,8 bar; 280 kPa.

Negrito = A pressão ideal para o MP Rotator é de 2,8 bar; 280 kPa. Isso pode ser facilmente obtido usando o MP Rotator com o corpo do aspersor Pro-Spray PRS40, regulado para 2,8 bar; 280 kPa.

MP-820

Raio: 1,8 a 7,3 m

Arco ajustável e círculo total

Preto e cinza: 90° a 210°

Verde e cinza: 210° a 270°

Vermelho e cinza: 360°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Precip. pol./h		
	bar	kPa		m	m3/h	l/min	■	▲
	2,1	210		6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250		6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280		6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300		7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350		7,3	0,25	4,19	19	22
	3,8	380		7,3	0,26	4,37	20	23
	2,1	210		6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250		6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280		6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300		6,7	0,47	7,79	21	24
	3,5	350		7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380		7,3	0,54	8,92	20	23
	2,1	210		6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250		6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280		6,7	0,54	8,93	20	24
	3,0	300		6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350		7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380		7,3	0,60	10,06	19	22
	2,1	210		6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250		6,4	0,62	10,36	20	23
	2,8	280		6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300		6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350		7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380		7,3	0,79	13,16	20	23
	2,1	210		6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250		6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280		6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300		6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350		7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380		7,3	1,03	17,13	19	22

Negrito = A pressão ideal para o MP Rotator é de 2,8 bar; 280 kPa. Isso pode ser facilmente obtido usando o MP Rotator com o corpo do aspersor Pro-Spray PRS40, regulado para 2,8 bar; 280 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/bocal-mp-rotatorrr-mp800/mp-815-360>
020326